


Conducto de unión NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3

Número pieza: 539510

FESTO

Para interruptores de cilindro, transmisores de posición, presostatos, detectores de flujo, detectores ópticos e inductivos.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Característica de la línea	Apropiado para cadenas de arrastre
Margen de tensión de funcionamiento AC	30 V
Margen de tensión de funcionamiento DC	30 V
Resistencia a la corriente	1,7 A
Grado de ensuciamiento	3
Tipo de protección	IP65 IP67
Par de apriete máximo del conector tipo zócalo	0,3 Nm
Par de apriete máx. conector tipo clavija	0,3 Nm
Radio mínimo de curvatura del cable	30 mm
Conexión eléctrica	4 contactos / 3 contactos M5x0,5 / M8x1 Conector recto tipo clavija / Conector recto tipo zócalo
Estructura del cable	3 x 0,14 mm ²
diámetro del cable	2,9 mm
Longitud del cable	1 m
Tipo de cable	LiFY11Y
diámetro nominal del conducto	0,14 mm ²
Tipo de fijación	Con tuerca moleteada Con tuerca
color del cuerpo	Negro
Color de la cubierta del cable	Gris
Información sobre el material de la tuerca	latón níquelado
Información sobre el material del cuerpo	TPE-U(PU)
Información sobre el material de la cubierta del cable	TPE-U(PU)
Información sobre el material del contacto crimp	latón Dorado