

# unidad de filtro y regulador LFR-1/4-DB-7-5M-MINI-H

Número de artículo: 539690



Producto sustituido

FESTO

Presión de salida máximo 7 bar, con manómetro, grado de filtración 5 µ

Tipo sustituido. Disponible hasta 2024. Producto de alternativa:

consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Mini
Ancho	44 mm
Serie	DB
Asegurar el accionamiento	Botón giratorio con enclavamiento
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Grado de filtración	5 µm
Purga del condensado	semiautomático
Construcción	Filtro regulador con manómetro
Función del regulador	con escape secundario con flujo inverso
Indicación de la presión	con manómetro
Presión de funcionamiento Mpa	0,15 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	1,5 ... 10 bar
Margen de regulación de la presión	0,5 ... 7 bar
Histéresis máxima de la presión	0,5 bar
Caudal nominal normal	≥ 1.000 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Temperatura del medio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	200 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto con taladro pasante con escuadra de montaje a elegir:
Conexión del manómetro	G1/8
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del botón giratorio	POM
Material del filtro	PE
Material de la carcasa	PA reforzado
Material de la funda	PC