


caja tomacorriente MSSD-EB-M12

Número de artículo: 539712

FESTO

para bobinas y válvulas, patrón de conexiones según DIN EN 175 301, diseño C.



Hoja de datos

Característica	Valor
Frecuencia de conexión	50
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo central M2,5
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	11 g
Conexión eléctrica	3 contactos Conector acodado tipo zócalo Esquema de conexiones forma C, según EN 175301-803 según DIN NE 175301-803 Forma rectangular
Racor de cables	M12
Diámetro máximo admisible del cable	4 ... 6 mm
Sección de la conexión	1,5 mm ²
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-40 ... 125 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la carcasa	PA reforzado
Material de las juntas	HNBR