

placa base conexiones laterales

VABF-S4-1-A2G2-N14

Número de artículo: 539722

FESTO

Para terminales de válvulas VTSA y VTSA-F, utilizations 2 y 4 giradas 90°.



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	26 mm
Basado en la norma	ISO 15407-2
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de protección	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	217 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio