

Placa de alimentación CPPSC1-PRS-2-5S-MP


Número pieza: 539900

Producto armonizado

FESTO

Para terminal de válvulas CPA-SC.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2014. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Patrón	10,5 mm
Separación de zonas de presión	1 y 3 y 5
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	2
Identificación de la posición de válvula	apantallamiento
Presión de funcionamiento	10 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura del medio	-5 ... 50 °C
Nivel de ruido	85 dB(A)
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Homologación	c UL us - Recognized (OL)
Peso del producto	430 g
conexión eléctrica de válvula	3 contactos
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante con perfil DIN
Tipo de fijación	a elegir: con taladro pasante con perfil DIN
Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14	M5
Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12	M5
Conexión para el orificio de barrido	M5
Conexión del aire de escape de pilotaje 82	M5
Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84	M5
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 3	G1/8
Conexión neumática 5	G1/8
Información sobre el material de la placa base	Aleación forjable de aluminio anodizado