



# batería de válvulas reguladoras de presión LRB-1/4-DB-7-O-K5-MINI

FESTO

Número de artículo: 540043  
Producto sustituido

Combinación de 2, 3, 4 ó 5 válvulas reguladoras de accionamiento directo en perfil distribuidor P, sin manómetro

Tipo sustituido. Disponible hasta 2024. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Mini
Serie	DB
Asegurar el accionamiento	Botón giratorio con enclavamiento
Posición de montaje	indistinto
Construcción	en regleta P Válvula reguladora de émbolo, de accionamiento directo
Función del regulador	Presión inicial con escape secundario con flujo inverso
Presión de funcionamiento Mpa	0,15 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	1,5 ... 10 bar
Margen de regulación de la presión Mpa	0,05 ... 0,7 MPa
Margen de regulación de la presión	0,5 ... 7 bar
Margen de regulación de la presión psi	7 ... 100 psi
Histéresis máxima de la presión	0,5 bar
Caudal nominal normal	$\geq 1.000$ l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	1.250 g
Tipo de fijación	Montaje en panel frontal con accesorios
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G1/4
Material del tornillo de cierre	Acero cincado
Material del perno distanciador	Aleación forjable de aluminio
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio
Material del anillo de junta	PVC
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	PA reforzado