



# placa de estrangulación

## VABF-S4-2-F1B1-C

Número de artículo: 540176

FESTO

para terminal de válvulas VTSA y VTSA-F, distribución de conexiones normalizadas según 15407-2, para montaje entre la placa de encadenamiento y la válvula, para la estrangulación de los escapes 3 y 5 de la válvula.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	18 mm
Basado en la norma	ISO 15407-2
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento Mpa	1 MPa
Presión de funcionamiento	10 bar
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de protección	IP65 NEMA 4
Fluido de control	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	228 g
Tipo de fijación de concatenación en altura	sobre placa de enlace Sobre placa base individual
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio