



# unidad actuadora de válvula de bola VZPR-BPD-22-R1

Número de artículo: 540514

FESTO

Latón, con actuador de doble efecto DAPS, de 2/2 vías, diámetro nominal 1", PN40, rosca EN 10226-1.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	Válvula de bola de dos vías Actuador giratorio
Tipo de accionamiento	eléctrico neumático
Posición de montaje	indistinto
Tipo de fijación	CNOMO con rosca interior
Conexión de las válvulas de proceso	Rp1
Indicación de la posición de conmutación	Sentido del botón = sentido del flujo
Diámetro nominal DN	25
Presión de funcionamiento del accionamiento por válvulas de bola	1 ... 8,4 bar
Presión nominal de válvulas de proceso	40
Temperatura del medio	-20 ... 150 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Peso del producto	1.800 g
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo