


Conjunto del manómetro DPA-40-16-MA-SET

Número de artículo: 540782

FESTO

para intensificador de presión



Hoja de datos

Característica	Valor
Corresponde a la norma	EN 837-1
Magnitud nominal manómetro	27
Construcción	manómetro de muelle tubular
Tipo de fijación	con rosca exterior
Presión de funcionamiento	16 bar
Clase de precisión de medición	4
Tipo de protección	IP43
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Posición de montaje	indistinto
Conexión neumática	R1/8
Peso del producto	16 g