


placa de alimentación VMPA-FB-SP-V

Número de artículo: 541082

FESTO

para terminal de válvulas MPA-S.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Fluctuación de tensión permisible	+/- 25 %
Homologación	c UL us - Recognized (OL)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	200 g
Conexión eléctrica	3 contactos M18
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la culata	PA reforzado
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio