


Bobina

VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Número de artículo: 541666

FESTO

Cable con conexión de tubo aislante, 120 V AC/60 Hz y 110V AC/50-60 Hz.



Hoja de datos

Característica	Valor
Valores característicos de las bobinas	110 V AC: 50 Hz, potencia de arranque de 12,5 VA, potencia de retención de 7,5 VA 120 V AC: 60 Hz, potencia de arranque de 11,5 VA, potencia de retención de 6,5 VA
Fluctuación de tensión permisible	+/- 10 %
Certificación de protección contra explosión fuera de la UE	NEC 500 Class I, Div. 1
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Longitud del cable	0,5 m
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS