

# tubo reforzado PAN-R-4X0,75-SI

Número de artículo: 541674

FESTO

Con calibración exterior, para altas presiones de hasta 20 bar, del alta resistencia térmica y mecánica.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	4 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	16 mm
Diámetro interior	2,5 mm
Radio máximo de curvatura	10 mm
Características de los tubos flexibles	Suitable for energy chains
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 3,5 MPa -0,95 ... 35 bar -13,775 ... 507,5 psi
Homologación	TÜV
Certificado entidad que lo expide	B 013277 0506 00
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso del producto según la longitud	0,0079 kg/m
Conexión neumática	para conector tipo clavija con diámetro exterior de 4 mm
Color	Plateado
Dureza Shore	D 62 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tubo flexible	TPE-A