


# Pórtico lineal DHSL-2DGE25SP-DGEA18

Número pieza: 542996

FESTO

comprendiendo un eje eléctrico de husillo con ejes de guía pasivos y eje eléctrico en voladizo, posicionamiento preciso. Interfaces definidos para la gama Festo de actuadores giratorios y pinzas. Pedir como kit de montaje o completamente montado e instalado.

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Grupo	Pórtico lineal 1.0
carga útil	0 ... 4 kg
Accionamiento eje Z	DGEA-18
Tipo de accionamiento eje Z	eléctrico correa dentada DGEA
Posición intermedia, eje Z	indistinto
Carrera eje Z	0 ... 400 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Z	± 0,05 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Z	± 0,05 mm
Accionamiento eje Y	2x DGE-25-SP
Tipo de accionamiento eje Y	eléctrico con husillo
Posición intermedia, eje Y	indistinto
Carrera eje Y	0 ... 1.000 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Y	± 0,02 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y	± 0,02 mm