


# Pórtico con dos ejes de movimiento DHSF-DGE40RF-DGE40RF

Número pieza: 543026

FESTO

comprendiendo ejes eléctricos con correa dentada con guía de rodillos a rodillos y ejes de guía pasivos, posicionamiento exacto y muy dinámico. Interfaces definidos para la gama Festo de actuadores giratorios y pinzas. Pedir como kit de montaje o completamente montado e instalado.

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Grupo	Pórtico de superficie plana 4.0-5.0
carga útil	0 ... 30 kg
Accionamiento eje Y	DGE-40-ZR-RF
Tipo de accionamiento eje Y	eléctrico Correa dentada con guía de rodillos
Posición intermedia, eje Y	indistinto
Carrera eje Y	0 ... 1.200 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Y	± 0,1 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y	± 0,1 mm
Accionamiento eje X	DGE-40-ZR-RF
Tipo de accionamiento eje X	eléctrico Correa dentada con guía de rodillos
Posición intermedia, eje X	indistinto
carrera eje X	0 ... 3.000 mm
Precisión de repetición en posición final, eje X	± 0,1 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje X	± 0,1 mm