


Pórtico lineal DHSL-DGC40-HMPL20

Número pieza: 543051

FESTO

comprendiendo actuador sin vástago y eje de manipulación ligera, dinámico, preciso, modular. Interfaces definidos para la gama Festo de actuadores giratorios y pinzas. Pedir como kit de montaje o completamente montado e instalado.

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|---|--------------------|
| Grupo | Pórtico lineal 1.0 |
| carga útil | 0 ... 4 kg |
| Accionamiento eje Z | HMPL-20 |
| Tipo de accionamiento eje Z | neumático |
| Posición intermedia, eje Z | simple |
| Carrera eje Z | 0 ... 200 mm |
| Precisión de repetición en posición final, eje Z | ± 0,02 mm |
| Precisión de repetición en posición intermedia, eje Z | ± 0,02 mm |
| Accionamiento eje Y | DGC-40 |
| Tipo de accionamiento eje Y | neumático |
| Posición intermedia, eje Y | simple |
| Carrera eje Y | 0 ... 3.000 mm |
| Precisión de repetición en posición final, eje Y | ± 0,02 mm |
| Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y | ± 1 mm |