


conector NECU-M-S-D12G4-C2-ET

Número de artículo: 543109

FESTO

para terminal eléctrico modular CPX.



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Peso del producto	44,3 g
Conexión eléctrica 1	Conector recto tipo clavija, M12x1, 4 contactos, codificación D, apantallable
Codificación del conector tipo clavija	D
Conexión eléctrica 2	Rosca de fijación, apantallable
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 250 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 ... 250 V
Resistencia a la tensión de choque	2,5 kV
Características de transmisión	DIN EN 50173 / CAT 5
Diámetro máximo admisible del cable	6 ... 8 mm
Sección de la conexión	0,14 ... 0,75 mm ²
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la carcasa	Fundición inyectada, niquelado
Material de los contactos crimp	Latón dorado