


Conjunto paralelo EAMM-U-D40-42C

Número de artículo: 543160

FESTO

Para actuadores eléctricos.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	5.000 1/min
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inercia de la masa	10,016 kgmm ²
Par motor sin carga	0,1 Nm
Momento de giro transferible	3 Nm
Peso del producto	690 g
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura