


Conjunto paralelo EAMM-U-D60-70A

Número de artículo: 543165

FESTO

Para actuadores eléctricos.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Tamaño | 63 |
| Posición de montaje | indistinto |
| Cantidad máxima de giros en función del tiempo | 4.000 1/min |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ... 60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Tipo de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C |
| Momento de inercia de la masa | 70,5 kgmm ² |
| Par motor sin carga | 0,3 Nm |
| Momento de giro transferible | 5,5 Nm |
| Peso del producto | 1.170 g |
| Indicación sobre el material | contiene sustancias perjudiciales para la pintura |