


Unidad de indicación y control FED-710

Número pieza: 543443

FESTO

Unidad de indicación y control con pantalla gráfica LCD para la conexión a sistemas PLC.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2010.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Profundidad de montaje	71 mm
altura	187 mm
largo	232 mm
Intensidad máx. en panel frontal	5 mm
Memoria de usuario	32 Mbyte
Reloj de tiempo real	sí
Desviación reloj de tiempo real	130 s / mes
Cantidad de colores	64 k
Display	Color TFT
Característica de visualización	Touchscreen
Tamaño de visualización	7,5"
Batería de reserva	3 V / 270 mA litio
Margen de tensión de funcionamiento DC	18 ... 30 V
Resolución del display	VGA, 640x480 Pixel
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Consumo de corriente a la tensión de funcionamiento nominal	1,1 A
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE sobre EMC
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	5 - 85 % sin condensación
Tipo de protección	IP65 montaje frontal, IP20 montaje trasero
Temperatura ambiente	0 ... 45 °C
Homologación	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Peso del producto	1.600 g
Interface AUX	Sub-D 9 contactos Conector tipo zócalo
Interface de impresora	RS232 Sub-D 15 contactos Conector tipo zócalo
Interface PLC	RS232 Sub-D 15 contactos Conector
Interface USB	sí
interface Ethernet	RJ45 10/100 MBd 2. interfaces Ethernet con óptica 10 MBd
Tipo de fijación	Montaje en panel frontal
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS