


placa de alimentación VMPAF-FB-SP-7/8-V-5POL

Número de artículo: 545350

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2019. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	21 mm
Posición de montaje	indistinto
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Fluctuación de tensión permisible	+/- 25 %
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Conexión eléctrica	Conector redondo de 7/8" 5 contactos
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material supply plate	Fundición inyectada de aluminio