


# sensor de presión VMPAF-FB-PS-1

Número de artículo: 545352

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2019. Producto de alternativa:  
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



## Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	21 mm
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Fluctuación de tensión permisible	+/- 25 %
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Precisión FS	2,5 %FS
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS