

# adaptador NPFA-A-P18-G18-F

Número de artículo: 545921

FESTO

para electroválvulas VUVB.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento	0,9 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	20 g
Información sobre el material de la chaveta atornillable	Aleación forjable de aluminio
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tapón ciego	PA reforzado
Información sobre el material de la junta tórica	NBR
Información sobre el material del elemento de separación	Acero