


caperuza NECV-S1W37

Número de artículo: 545974

FESTO

Para terminales de válvulas VTSA y VTSA-F, para confeccionar uno mismo sin cable.



Hoja de datos

Característica	Valor
Campo de aplicaciones	Solo para el terminal de válvulas con conector multipolo VTSA/VTSA-F
Peso del producto	180 g
Conexión eléctrica 1, función	Lado de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	Acodada
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Sub-D
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	37
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	37
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	3 tornillos M4
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Contactos de crimpado
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 30 V
Carga admisible de corriente a 40°C	2 A
Resistencia a la tensión de choque	1 kV
Racor de cables	M20x1,5
Diámetro del cable	5 ... 13 mm
Diámetro nominal del conducto	0,08 ... 0,5 mm ²
Tipo de protección	IP65 NEMA 4
Indicación sobre el tipo de protección	Estando montado
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la carcasa	PA