


# distribuidor FCK-3-PK-4-N

Número de artículo: 546066

FESTO

Ejecución en metal



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	3 mm
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 ... 10 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	10 g
Conexión neumática 1	para boquilla con diámetro interior de 4 mm, con tuerca
Conexión neumática 2	para boquilla con diámetro interior de 3 mm, con tuerca
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio