


racor de unión rápida CK-1/2-PK-9

Número de artículo: 546069

FESTO

Rosca exterior con anillo de junta, ejecución metálica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	9 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Junta anular
Posición de montaje	indistinto
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/2
Conexión neumática 2	para boquilla con diámetro interior de 9 mm, con tuerca
Material de la carcasa	Aluminio anodizado