


# módulo del punto de consigna MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Número de artículo: 546224

FESTO

[para técnica proporcional.](#)



## Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación del valor nominal activo	LED amarillo
Indicación de unidad dispuesta para el funcionamiento	LED verde
Margen de tensión de funcionamiento DC	20 ... 30 V
Resistencia de entrada de la entrada externa de valor nominal	Típico 100 kOhm
Resistencia de entrada de la entrada de valor nominal	3 kOhm
Tensión de salida regulable	0 ... 10 V
Consumo a 24 V DC	1,5 W
Corriente máxima de salida	27 mA
Ondulación residual	10 %
Tensión de la entrada externa de valor nominal	0 ... 10 V
Tensión de alimentación para ajuste del valor teórico	10 ... 10,6 V
Corriente de alimentación para ajuste del valor teórico	6 ... 6,36 mA
Potenciómetro para entrada externa de valor nominal	2,5 ... 10 kOhm
Homologación	C-Tick
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	80 g
Sección de la conexión	2,5 mm <sup>2</sup>
Conexión eléctrica	borne roscado
Tipo de fijación	con perfil DIN