

# válvula básica LFMB-D-MINI-U



Número de artículo: 546440

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

sin placas de conexión roscadas con perno roscado FRB, filtro de 1 µm, con funda de protección.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Serie	D
Tamaño	Mini
Construcción	Filtro de fibras
Grado de filtración	1 µm
Purga del condensado	giro manual
Presión de funcionamiento	13,8 ... 240 Psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [5:7:3] Gases inertes
Grado de eficacia del filtro	99,99 %
Cantidad máxima del condensado	0,748 oz(l)
Funda de protección	Funda protectora metálica
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	33,8 ... 140 °F
Temperatura ambiente	14 ... 140 °F
Temperatura de almacenamiento	14 ... 140 °F
Contenido residual de aceite	0,0000135 oz/yd3
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios a elegir:
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material del filtro	Fibra de borosilicato
Material de la funda	PC
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Peso del producto	8,75 oz