

# válvula básica

## LF-D-5M-MINI-A-U


Número de artículo: 546453

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

sin placas de conexión roscadas con perno roscado FRB, filtro de 5 µm, con funda de protección y purga automática del condensado.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



### Hoja de datos

| Característica                          | Valor   |
|---|---|
| Tamaño                                  | Mini  |
| Serie                                   | D   |
| Posición de montaje                     | vertical +/- 5°   |
| Grado de filtración                     | 5 µm  |
| Purga del condensado                    | completamente automático  |
| Construcción                            | Filtro de material sinterizado con separador por centrifugación |
| Cantidad máxima del condensado          | 0,748 oz(l)   |
| Funda de protección                     | Funda protectora metálica                                       |
| Presión de funcionamiento               | 28 ... 180 Psi  |
| Caudal nominal normal                   | 28 cfm  |
| Fluido                                  | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Gases inertes  |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 - riesgo de corrosión moderado                                |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Clase de pureza del aire en la salida   | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gases inertes  |
| Temperatura del medio                   | 14 ... 140 °F   |
| Temperatura ambiente                    | 14 ... 140 °F   |
| Peso del producto                       | 8,75 oz   |
| Tipo de fijación                        | Montaje del conducto<br>con accesorios                          |
| Indicación sobre el material            | Conforme con RoHS   |
| Material del filtro                     | PE  |
| Material de la carcasa                  | Fundición inyectada de cinc                                     |
| Material de la funda                    | PC  |