

# Tubo de material sintético PUN-5/32X1/32-U-NT-500

Número pieza: 546660

FESTO

Con calibración exterior, adecuado para enchufes QS y QB.  
Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.  
Old part no. 13028564



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior en pulgadas	5/32
Diámetro interior en pulgadas	3/32
Radio máximo de curvatura	0,202 "
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-14 ... 150 Psi
Fluido	Aire comprimido filtrado vacío
Temperatura ambiente	-68 ... 140 °F
Peso del producto según la longitud	0,103 oz/ft
Color	natural
Dureza Shore	A 98 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del tubo flexible	TPE-U(PU)