


# placa de regulación VABF-S2

Número de artículo: 547058

FESTO

para terminal de válvulas VTSA, distribución de conexiones normalizadas según 5599-2.



Representación a modo de ejemplo

## Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Basado en la norma	ISO 5599-2
Posición de montaje	indistinto
Función del regulador	Presión inicial con escape secundario
Selección adicional de manómetro	Posible
Presión inicial 1	0,5 ... 10 bar
Presión de entrada 1 Mpa	0,05 ... 1 MPa
Presión de entrada 1 psi	7,25 ... 145 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de protección	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Tipo de fijación de concatenación en altura	sobre placa de enlace Sobre placa base individual
Conexión del manómetro	con abrazadera de sujeción
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del elemento de mando	PA
Material del cuerpo del regulador	Fundición inyectada de aluminio