


Boquilla doble NPFB-D-G18-G14-M

Número pieza: 547801

FESTO

para la conexión con los tubos.

Al emplear pivotes roscados R y G, es recomendable el uso del agente adicional de estanqueización cinta selladora para roscas o un agente líquido. Además para estanqueizar pivotes roscados G se puede utilizar una junta axial de aluminio blando AL 99,5.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|---|---|
| Información sobre el material del racor roscado | latón niquelado |
| Tamaño del depósito | 10 |
| Presión de funcionamiento | -0,95 ... 40 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [-:~:] |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 150 °C |
| Peso del producto | 16 g |
| Conexión neumática 1 | G1/8 |
| Conexión neumática 2 | G1/4 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |