

elemento de posicionamiento SMM-10

Número de artículo: 547942

FESTO

Adecuado para ranura en C.

Dotación del suministro: 10 unidades



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	10
Construcción	para ranura redonda
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 120 °C
Tipo de fijación	aprisionado con ranura en T Encajable longitudinalmente en la ranura
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material de los tornillos	Acero inoxidable de aleación fina