

tubo flexible helicoidal

PAS-6I-8E-10

Número de artículo: 548146

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud de funcionamiento	10 m
Diámetro exterior	8 mm
Longitud sin extender	0,76 m
Diámetro interior	6 mm
Diámetro de la bobina	50 mm
Cantidad de espiras	89
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 17,5 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura ambiente	-30 ... 80 °C
Peso del producto	396 g
Color	azul
Dureza Shore	D 55 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del tubo flexible	PA