


# tapa ciega CPX-M-AK-C

Número de artículo: 548753

FESTO

para terminal eléctrico modular CPX.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	30 mm
Alto	58 mm
Largo	22 mm
Homologación	UL94 V0
Peso del producto	54 g
Tipo de protección	IP65 IP67 Estando montado según IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 70 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc níquelado
Material de las juntas	NBR
Humedad relativa del aire	5 - 90 % sin condensación