

cable

SBOA-K20CP-SUP

Número de artículo: 548824

FESTO

Para sistemas de cámara compacta SBOI-Q-... y SBOC-Q-...



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	con tuerca
Posición de montaje	indistinto
Conexión eléctrica	Conector recto / zócalo recto / zócalo recto
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 60 V
Longitud del cable	2 m
Característica de la línea	Apropiado para cadenas de arrastre
Diámetro del cable	5,5 mm
Estructura del cable	2x0,24+2x0,34+0,49
Tipo de protección	IP65 IP67 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 80 °C
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la cubierta aislante del cable	PUR
Color de la cubierta del cable	Gris luminoso
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio latón PUR níquelado
Material de los contactos crimp	Bronce/latón Dorado