


conexión eléctrica

VABE-S6-1LF-C-A4-E

Número de artículo: 549042

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Interfaz al bus de campo	Zócalo M12 de 1/4 contactos Conector M12x, 4 contactos
Número máximo de bobinas de solenoide	4
Número de claves por dispositivo	1
Número máximo de salidas	4
Número máximo de entradas	4
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Fluctuación de tensión permisible	+/- 10 %
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la normativa UE de baja tensión
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 90 %
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	850 g
Control eléctrico	Bus de campo
Conexión eléctrica	Mediante CPX
Margen de direcciones	1 ... 31 (0) Ajuste a través del dispositivo de direccionamiento AS-Interface
Aislamiento eléctrico, interfaz bus de campo	Optoacoplador
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR PUR
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio PA