


nodo multipolo VABE-S6-LT-C-S10-R5

Número de artículo: 549047

FESTO

Para terminales de válvulas VTSA y VTSA-F.



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	10 en válvulas biestables 20 en válvulas monoestables
Corriente total máxima	10 A
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Fluctuación de tensión permisible	+/- 10 %
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de protección	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	790 g
Cantidad de conexiones eléctricas	10
Control eléctrico	Multipolo
Conexión eléctrica	5 contactos M12 Conector
Material de la culata	PA
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio