


tapa VAEM-S6-C-S6-R5

Número de artículo: 549048

FESTO

se pueden conectar hasta 12 válvulas monoestables o 6 biestables.



Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	12 en válvulas monoestables 6 en válvulas biestables
Corriente total máxima	10 A
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Fluctuación de tensión permisible	+/- 10 %
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de protección	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	200 g
Cantidad de conexiones eléctricas	6
Conexión eléctrica	5 contactos M12 Conector
Material de la carcasa	PA