


tapa VAEM-S6-C-S10-R5

Número de artículo: 549049

FESTO

se pueden conectar hasta 20 válvulas monoestables o 10 biestables.



Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	10 en válvulas biestables 20 en válvulas monoestables
Corriente total máxima	10 A
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Fluctuación de tensión permisible	+/- 10 %
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de protección	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	230 g
Cantidad de conexiones eléctricas	10
Conexión eléctrica	5 contactos M12 Conector
Material de la carcasa	PA