



intensificador de presión DPA-40-D

Número de artículo: 549396

FESTO

Para generar altas presiones.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro del émbolo	40 mm
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Multiplicador de presión de dos émbolos
Indicación de la presión	Preparado para G1/8
Presión de salida 2	5 ... 16 bar
Presión de funcionamiento	2 ... 8 bar
Margen de regulación de la presión	4 ... 16 bar
Presión inicial 1	2,5 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso del producto	1.500 g
Tipo de fijación	con rosca interior
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 3	M7
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS