



# intensificador de presión DPA-63-D

Número de artículo: 549397

FESTO

Para generar altas presiones.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro del émbolo	63 mm
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Multiplicador de presión de dos émbolos
Indicación de la presión	Preparado para G1/8
Presión de salida 2	4 ... 16 bar
Presión de funcionamiento	2 ... 8 bar
Margen de regulación de la presión	4 ... 16 bar
Presión inicial 1	2 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Sin opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso del producto	6.000 g
Tipo de fijación	con rosca interior
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G3/8
Conexión neumática 3	G3/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS