

perfil distribuidor VABM-C7-12M-G18-4

Número de artículo: 549641

FESTO

Para electroválvula VOVG con aire de pilotaje interno.



Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	4
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso del producto	122 g
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	M7
Conexión neumática 3	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio