


bobina magnética MD-2-24VDC-PA

Número de artículo: 549903

★ Gama básica

para tensión continua, sin conector

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Factor de utilización	100 %
Valores característicos de las bobinas	24 V DC: 6,8 W
Fluctuación de tensión permisible	+/- 10 %
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 50 °C
Par de apriete máximo del racor	0,5 Nm
Peso del producto	110 g
Conexión eléctrica	según DIN NE 175301-803
Tipo de fijación	con tuerca moleteada
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la bobina magnética	Duroplast cobre Acero
Material del bobinado	cobre