


bobina magnética MH-2-110VAC-PA

Número de artículo: 549907

FESTO

para tensión alterna, sin conector



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Indicación de la posición de conmutación	no
Tiempo mínimo de mantenimiento	12 ms
Factor de utilización	100 %
Factor de rendimiento cos (phi)	0,7
Valores característicos de las bobinas	110 V AC: 14 VA
variaciones de frecuencia admisibles	+/- 10 %
Fluctuación de tensión permisible	+/- 10 %
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa sobre utillaje eléctrico del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Tipo de protección	IP65
Indicación sobre el tipo de protección	IP00 sin caja tomacorriente del aparato
Temperatura ambiente	-20 ... 50 °C
Par de apriete máximo del racor	2 Nm
Peso del producto	150 g
Conexión eléctrica	según DIN NE 175301-803
Tipo de fijación	con contratuerca
Material de la bobina magnética	Duroplast cobre Acero
Material del bobinado	cobre