

retenedor CPE10-H3-SET


Número de artículo: 550577

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

[para válvulas CPE.](#)

[Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.](#)

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máximo	1,2 Nm
Peso del producto	16 g
Tipo de fijación	atornillable
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del retenedor	Acero inoxidable de aleación fina
Material de los tornillos	Acero cincado