

# cable del motor



## NEBM-S1G9-E-5-LE6

Número de artículo: 550740

☆ Gama básica

adecuado para el motor paso a paso EMMS-ST-...

FESTO



## Hoja de datos

| Característica   | Valor                              |
|--|------------------------------------|
| Característica de la línea                             | Apropiado para cadenas de arrastre |
| Margen de tensión de funcionamiento DC                 | 0 ... 72 V                         |
| Tipo de protección                                     | IP65                               |
| Indicación sobre el tipo de protección                 | Estando montado                    |
| Temperatura ambiente con cableado móvil                | -40 ... 70 °C                      |
| Temperatura ambiente                                   | -40 ... 70 °C                      |
| Radio de flexión, tendido móvil de cable               | ≥ 58 mm                            |
| Conexión eléctrica 1, función                          | Lado de campo                      |
| Conexión eléctrica 1, tipo de conexión                 | Conector tipo zócalo               |
| Conexión eléctrica 1, salida del cable                 | recto                              |
| Conexión eléctrica 1, forma constructiva               | Angular                            |
| Conexión eléctrica 1, técnica de conexión              | Sub-D                              |
| Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos      | 9                                  |
| Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados         | 6                                  |
| Conexión eléctrica 2, función                          | Lado de control                    |
| Conexión eléctrica 2, tipo de conexión                 | Cable                              |
| Conexión eléctrica 2, técnica de conexión              | extremo abierto                    |
| Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos      | 7                                  |
| Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados         | 6                                  |
| Extremos de los hilos                                  | Recubrimiento para hilo            |
| Estructura del cable                                   | 7x0,34<br>apantallados             |
| Diámetro del cable                                     | 8 mm                               |
| Longitud del cable                                     | 5 m                                |
| Diámetro nominal del conducto                          | 0,34 mm <sup>2</sup>               |
| Identificación del cable                               | Sin portaetiquetas                 |
| Color de la cubierta del cable                         | Gris                               |
| Indicación sobre el material                           | Conforme con RoHS                  |
| Información sobre el material de la cubierta del cable | TPE-U(PUR)                         |