

# cable del motor



## NEBM-S1G15-E-5-LE6

Número de artículo: 550744

☆ Gama básica

adecuado para el motor paso a paso EMMS-ST-...

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Característica de la línea	Apropiado para cadenas de arrastre
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 72 V
Tipo de protección	IP65
Indicación sobre el tipo de protección	Estando montado
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C
Radio de flexión, tendido móvil de cable	≥ 70 mm
Conexión eléctrica 1, función	Lado de campo
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	recto
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Sub-D
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	15
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	10
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	extremo abierto
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	7
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	6
Extremos de los hilos	Recubrimiento para hilo
Estructura del cable	7x0,5 apantallados
Diámetro del cable	8 mm
Longitud del cable	5 m
Diámetro nominal del conducto	0,5 mm <sup>2</sup>
Identificación del cable	Sin portaetiquetas
Color de la cubierta del cable	Gris
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material de la cubierta del cable	TPE-U(PUR)