


# Conector KMYZ-4-0.0-B-EX

Número pieza: 550806

FESTO

Combinación de conexiones MSZB y MSZC.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Posición de montaje	indistinto
Margen de tensión de funcionamiento DC	3 ... 36 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Tipo de protección	IP40 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Homologación	Germanischer Lloyd
Peso del producto	6,5 g
Conexión eléctrica	Conector acodado tipo zócalo forma rectangular MSZB
diámetro nominal del conducto	0,22 ... 0,34 mm <sup>2</sup>
Tipo de fijación	en electroválvula con tornillo autocortante
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	PA
Información sobre el material del contacto crimp	Bronce