


acoplamiento EAMC-30-35-9-12

Número de artículo: 550996

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	9 mm
Diámetro de acogida 2	12 mm
Tamaño	30
Longitud nominal	35 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	8.000 1/min
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	6,1 kgmm ²
Momento de giro transferible	8,5 Nm
Peso del producto	45 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS