


conector FBS-RJ45-PP-GS

Número de artículo: 552000

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	30 mm
Alto	72 mm
Largo	22 mm
Peso del producto	60 g
Nota relacionada con el interfaz del bus de campo	PROFINET
Especificación cable Ethernet	tipo: CAT.5 Diámetro de cada hilo: máx.1,6 mm 0,13 - 0,36 mm ² , de 7 cables 0,13 - 0,36 mm ² , de 1 cable
Protección contra contacto directo e indirecto	Baja tensión de protección con aislamiento seguro (PELV)
Diámetro máximo admisible del cable	5 ... 8 mm
Tipo de protección	IP65 IP67 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 70 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc níquelado
Material de las juntas	NBR
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre Níquelado y dorado